

CHEMISCH ANKER – GLASCAPSULE



TYPE	RM8	RM10	RM12	RM14	RM16	RM20	RM24	RM30
BOOR Ø	10	12	14	16	18	25	28	35
MIN BOORGAT DIEPTE	80	90	110	120	125	170	210	280
MIN MONTAGE DIEPTE	80	90	110	120	125	170	210	280
PASSEND VOOR DRAADSTANG	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30

Te gebruiken in combinatie met ankerstang.

TOEPASSINGSGBIED:

Geschikt voor verankering in ongescheurd beton evenals harde natuursteensoorten.

WERKING

Capsule in het **gereinigde** boorgat aanbrengen. Met behulp van een boorhamer of slagboormachine wordt de ankerstang al hamerend in het boorgat gedraaid. De glascapsule wordt hierbij door de beitelpunt van de ankerstang verbrijzeld en de in de capsule aanwezige componenten worden met elkaar vermengd tot een snel hardende kunstharsmortel.

UITHARDINGSTIJD

De uithardingstijd is afhankelijk van temperatuur (ondergrond) en vochtgehalte.

Temperatuur	Droog gereinigd boorgat	Vochtig gereinigd boorgat
-5 Celsius	300 minuten	
0 Celsius	60 minuten	120 minuten
10 Celsius	30 minuten	60 minuten
20 Celsius	20 minuten	40 minuten

Hierboven weergegeven tijden zijn slechts ter indicatie. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden

KENMERKEN:

*Montage in cilindrisch en afgesloten boorgat.

*Kleine rand- en hart-op-hartafstanden door spanningsvrije verankering.

Het anker kan ook in vochtige boorgaten worden geplaatst. Alleen moet het aanwezige

water uit het boorgat worden verwijderd. De uithardingstijden moeten dan worden verdubbeld.

Bekijk de scherpe prijzen van WWW.TECHWINKEL.NL

Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!

Bekijk de scherpe prijzen van WWW.TECHWINKEL.NL
Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!